


REGULACIÓN DE LAS BISAGRAS SUPERIORES UPPER HINGES ADJUSTMENTS


BISAGRA DE HOJA PASIVA PASSIVE SASH HINGE

- ALLEN 3 ±3 Regulación de descuelgue Slipping adjustment




BISAGRA CH180+ DE HOJA PASIVA CH180+ PASSIVE SASH HINGE

- ALLEN 3 ±1.5 Regulación de presión Tightening adjustment
- ALLEN 4 ±3 Regulación de descuelgue Slipping adjustment




FALSO COMPÁS HINGE ADAPTER REF. T110100

- ALLEN 2.5 ±1.5 Regulación de presión Tightening adjustment
- ALLEN 3 ±3 Regulación de descuelgue Slipping adjustment




REGULACIÓN DE LAS BISAGRAS INFERIORES LOWER HINGES ADJUSTMENTS


SMART




REGULACIÓN DE PRESIÓN TIGHTENING ADJUSTMENT +0.5




CLASSIC




REGULACIÓN EN ALTURA HEIGHT ADJUSTMENT +3, -0.5




CLX



REGULACIÓN DE PRESIÓN TIGHTENING ADJUSTMENT +0.3



CH180+




Acceda a las tablas de pesos máximos escaneando los códigos QR

Access the maximum weight tables by scanning the QR codes.



CIERRE DE HOJA PASIVA CON PASADOR DE PALANCA BIDIRECCIONAL PASSIVE SASH LOCK WITH TWO-WAY SHOOTBOLT LEVER




MANTENIMIENTO MAINTENANCE

LUBRICAR LOS ELEMENTOS MÓVILES CADA AÑO O CADA 5.000 CICLOS
LUBRICATE THE MOVING PARTS EVERY YEAR OR EVERY 5.000 CYCLES

REFERENCIAS CON PASADOR DE PALANCA BIDIRECCIONAL REFERENCES WITH TWO-WAY SHOOTBOLT LEVER

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	H min	Q		
1 111604C	KIT DE CIERRE PERIMETRAL EVO-SOFT EVO-SOFT PERIMETRAL LOCKING KIT	700	400 min.	●	
2 111601	KIT CON PALANCA BIDIRECCIONAL TWO-WAY SHOOTBOLT LEVER KIT	700	400 min.		●
3 111602	KIT CON PALANCA BIDIRECCIONAL TWO-WAY SHOOTBOLT LEVER KIT	700	400 min.	●	
4 111621	KIT CON PALANCA BIDIRECCIONAL Y PUNTEROS INOX TWO-WAY SHOOTBOLT LEVER KIT AND INOX POINTERS	750	-	●	●
5 111631	KIT CON PALANCA BIDIRECCIONAL Y PUNTEROS HP TWO-WAY SHOOTBOLT LEVER KIT AND HP POINTERS	1100	-	●	●

NOTAS TÉCNICAS TECHNICAL NOTES





PALANCA BIDIRECCIONAL TWO-WAY SHOOTBOLT LEVER

La máquina corta de modo automático las fallebas, de forma que la palanca bidireccional queda situada 200 mm por debajo de la altura de cremona seleccionada para la hoja activa.


The machine automatically cuts the rods so that the two-way shootbolt lever is positioned at 200 mm below the height of the cremone selected for the active sash.



ACCEDA AL MONTAJE DE LOS ACCESORIOS
ACCESS TO THE ASSEMBLY OF ACCESSORIES



CIERRE DE HOJA PASIVA CON PASADORES DE PALANCA PASSIVE SASH LOCK WITH SHOOTBOLT LEVERS



0710621

LA REFERENCIA SE SUMINISTRA EN TODOS LOS KITS DE HOJA PASIVA
THE REFERENCE IS INCLUDED IN ALL PASSIVE SASH KITS

REFERENCIAS CON PASADORES DE PALANCA REFERENCES WITH TWO-WAY SHOOTBOLT LEVERS

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	H min	Q		
6 A111600	KIT CON PASADORES DE PALANCA SHOOTBOLT LEVER KIT	665	-		●
7 A113800	KIT CON PASADORES DE PALANCA SHOOTBOLT LEVER KIT	665	-	●	
8 112000	KIT CON PASADORES DE FALLEBA ROD SHOOTBOLT LEVER KIT	620	-	●	●
9 111610	KIT CON PASADORES DE PALANCA EXTENSIBLES EXTENDABLE SHOOTBOLT LEVER KIT	750	-		●
10 111611	KIT CON PASADORES DE PALANCA EXTENSIBLES EXTENDABLE SHOOTBOLT LEVER KIT	770	-	●	
11 111620	KIT CON PASADORES DE PALANCA INOX EXTENSIBLES EXTENDABLE STAINLESS STEEL SHOOTBOLT LEVER KIT	850	-	●	●
12 111630	KIT CON PASADORES DE PALANCA HP EXTENSIBLES EXTENDABLE HP SHOOTBOLT LEVER KIT	750	-	●	●

REFERENCIAS COMUNES COMMON REFERENCES

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
13 0710621	KIT RESBALÓN LATCH KIT
14 0507047	KIT CLIP DE RETENCIÓN RETAINING CLIP KIT
15 112500	PUNTO DE CIERRE OCULTO CONCEALED LOCKING POINT
16 113003C	KIT CON PUNTO DE CIERRE INTERMEDIO EVO-SOFT EVO-SOFT INTERMEDIATE LOCKING POINT KIT

info@stac.es stac.es

STAC dispone de un cualificado departamento técnico que está a su disposición para cualquier consulta. Para configuraciones de ventana de grandes pesos o dimensiones consútenos a través de correo electrónico. Asimismo la ubicación de la ventana o altura de la cremona pueden variar las configuraciones recomendadas.

STAC has a qualified technical department at your disposal for any query. For window configurations with large weights or dimensions, please contact us by e-mail. Also, the location of the window or the height of the cremone can vary from the recommended configurations.